

Ηλεκτρική κουβέρτα για μεγάλες δεξαμενές ATEX II 3G

ATEX II 3G Electric Blanket for Large Tanks



Λεπτομέρειες
Details



Το συγκεκριμένο προϊόν συνιστάτε για τη βελτιστοποίηση της τροφοδοσίας υγραερίου για οικιακή ή βιομηχανική χρήση. Η εξωτερική θερμοκρασία ή η ισχυρή τροφοδοσία αερίου μπορεί να παγώσει τη δεξαμενή, με επακόλουθη δυσκολία στην μεταφορά του αερίου. Η εφαρμογή σε μια δεξαμενή απαιτεί τη χρήση πολλών μονάδων (3,000 lt – 3 θερμαινόμενες ζώνες / 4,000 lt – 4 ζώνες / 5.000 lt – 5 ζώνες).

This product is recommended to optimize the LPG supply in domestic or industrial environments. The external temperature or the strong supply of gas can cause the tank to freeze, resulting in difficulty in gas leakage. Application on tanks requires the use of several modules (3,000 lt tank – 3 heating bands / 4,000 lt – 4 heating bands / 5,000 lt – 5 heating bands).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (μίας ζώνης):

- Ρύθμιση θερμοκρασίας : διπλός διμεταλλικός θερμοστάτης 60 ° C (θερμοκρασία που φτάνει η ηλεκτρική κουβέρτα).
- Θερμική ασφάλεια 75 ° C
- Τροφοδοσία : 230Vac
- Σιλικονοποιημένο εσωτερικό και εξωτερικό αραμιδικό ύφασμα.
- Αντιστάσεις από ίνες άνθρακα με μόνωση πολυολεφίνης
- Εσωτερική μόνωση 1 cm από πυρίμαχο υλικό
- Μεταλλικό στρώμα στο εσωτερικό που είναι συνδεδεμένο με το έδαφος
- Πιστοποίηση : **CE II 3G IIB T4**

TECHNICAL DATA (1 band):

- Temperature management : 60 ° C double thermostat (temperature reached by the electric blanket).
- 75 ° C Thermal fuse
- Power supply : 230Vac
- Silicon-coated aramid inside and outside.
- Resistors made of carbon fiber with a polyolefinic insulation
- Internal thermal insulation of 1 cm in not flammable material
- Metallic layer connected to ground
- Certification : **CE II 3G IIB T4**

Χωρητικότητα δεξαμενής Tank capacity	Αριθμός ζωνών Number of modules
3,000 L	3
4,000 L	4
5,000 L	5

Κωδικός Code	Διαστάσεις Dimension	Ισχύς Power
603.TISERBGAS (μία ζώνη) (single band)	180 x 45 cm	440 W

N. B. Ενδεικτικές τιμές. Ζητήστε πληροφορίες για σωστή χρήση
N. B. Indicative values. Request information for a correct use